



Boucle magnétique LH 100 (réf. 74109)

Descriptif du produit

La boucle à induction magnétique permet une communication adaptée entre les agents d'accueil et les personnes malentendantes, appareillées ou non appareillées.

La parole de l'agent d'accueil, captée par un micro, est transmise aux personnes malentendantes, amplifiée, directement par l'appareil auditif lorsqu'il est en position T, pour les personnes appareillées.



Fonctionnalités

- La boucle LH 100 peut être utilisée de façon mobile ou fixe
- Microphone intégré ou déporté
- Interrupteur On / Off
- Indicateur de niveau de charge batterie
- Volume du casque réglable

Caractéristiques techniques

- Batterie NiMH incluse - Durée de la batterie :
 - 8 heures en utilisation
 - 2 jours en veille
 - 4 mois éteint
- Adaptateur secteur 9vDC
- Poids : 710 g
- Dimensions : 25 x 22 x 7 cm (L x H x P)
- Livré dans une boîte de transport

Accessoires inclus

- Microphone externe (prise jack 2.5mm – cordon de 3m) fourni avec un support mural et une pince clip (inclus).
- Casque inclus (prise jack 3.5mm) pour les non-porteurs de prothèses auditives ou pour les utilisateurs de prothèses auditives qui ne possèdent pas de position T.