



Boucle magnétique de comptoir T800 (réf. 74104)

Descriptif du produit

La boucle à induction magnétique permet une communication adaptée entre les agents d'accueil et les personnes malentendantes, appareillées ou non.

La parole de l'agent d'accueil, captée par un micro directionnel, est transmise très pure et fortement amplifiée, directement sur l'appareil auditif lorsqu'il est en position T des personnes appareillées ou sur un combiné utilisable par les personnes non appareillées.



Fonctionnalités

La boucle magnétique T800 comprend :

- un pupitre avec micro directionnel sur bras flexible et bloc d'alimentation branché sur le secteur
- un combiné téléphonique, implanté coté public
- un ampli – transfo à induction et un câble de diamètre 8mm, longueur 1500mm, à poser en sous face de la banque d'accueil.



Caractéristiques techniques

La boucle magnétique de comptoir T800 permet la réception du son amplifié dans un rayon de 80 cm. Elle est signalée par un pictogramme normalisé.

Normes et réglementation

Arrêté du 1er août 2006

« Lorsque l'accueil est sonorisé, il doit être équipé d'un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique, signalé par un pictogramme »

Gamme de produits

- Boucle magnétique de comptoir T400
- Boucle magnétique pour salle de formation BMS1 (pour salle non sonorisée - transportable)
- Boucle magnétique de salle BMS2 (pour salle sonorisée)